

# Mehasto prijemalo DHEB-22-E-D-E-L

Številka dela: 1320770

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                     | Vrednost                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                       | 22                                                                 |
| Gib meha                                       | 12 mm                                                              |
| Min. premer, ki ga je možno prijeti            | 24 mm                                                              |
| Maks. premer, ki ga je možno prijeti           | 31,5 mm                                                            |
| Položaj vgradnje                               | poljuben                                                           |
| Način delovanja                                | enosmerni<br>zaprto                                                |
| Prijemalna funkcija                            | Prilagodljiv                                                       |
| Konstruktivna zgradba                          | Kontrakcijska membrana<br>prisilno voden potek gibanja             |
| Vodilo                                         | Osnovno vodilo                                                     |
| Zaznavanje položaja                            | Brez                                                               |
| Obratovalni tlak                               | 5 ... 8 bar                                                        |
| Ponastavitveni tlak                            | < 1 bar                                                            |
| Maks. delovna frekvenca prijemala              | ≤ 4 Hz                                                             |
| Min. čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 30 ms                                                              |
| Min. čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 60 ms                                                              |
| Delovni medij                                  | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij      | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK           | 2 - zmerna korozijska obremenitev                                  |
| LABS (PWIS) skladnost                          | VDMA24364 cona III                                                 |
| Temperatura okolice                            | 5 ... 60 °C                                                        |
| srednji interval menjave za meh                | 0,5 Mio SP                                                         |
| Referenčna vrednost koristne obremenitve       | 0,32 kg                                                            |
| Masa izdelka                                   | 43 g                                                               |
| Način pritrditve                               | z zunanjim navojem<br>s protimatico<br>po izbiri:                  |
| Pnevmatični priključek                         | M5                                                                 |
| Opomba o materialu                             | Ustreza RoHS                                                       |
| Material, meh                                  | EPDM                                                               |
| Material, ohišje                               | Aluminij<br>eloksiran                                              |