

## Vtična vez QS-B-12-8-10

Številka dela: 132147  
Izdelek, ki se opušča

[zmanjšan.](#)

[Tip, ki se opušča.](#) [Dobavljiv do 2018.](#) [Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	5,3 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	10
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Masa izdelka	16 g
Pnevmatični priključek 1	za cev z zunanjim premerom 12 mm
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 8 mm
Barva sprostitevnega obroča	modra
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT
Podatki o materialu sprostitevnega obroča	POM
Informacije o materialu tesnila cevi	NBR
Podatki o materialu segmenta letve za cevi	visokolegirano jeklo, nerjavno