

Aksialni sklop EAMM-A-D40-57A-S1

Številka dela: 1322183

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	6,5 Nm
Masa izdelka	350 g
Koda vmesnika aktuatorja	D40A D40B
Koda vmesnika, motor in	57A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS