


Aksialni sklop EAMM-A-D60A-100A-S1

Številka dela: 1322190

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|--|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Prenosni vrtilni moment | 14 Nm |
| Masa izdelka | 1.170 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | D60A |
| Koda vmesnika, motor in | 100A |
| Opomba o materialu | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS |