


Manometer MA-15-10-M5

Številka dela: 132340

FESTO

s prikazovalno enoto v bar.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza [bar]	0 ... 10 bar
Imenska velikost manometra	15
Konstruktivna zgradba	Bourdonov manometer brez merilnega mehanizma
Način pritrditve	Vgradnja voda
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Faktor izmenične obremenitve	0,66
Razred natančnosti mer	5
Vrsta zaščite	IP53
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Legaj priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	M5
Material, navojni čep	Med (medenina)
Material, ohišje	Jeklo
Material, kontrolno okence	PC
Barva ohišja	črna
Masa izdelka	10 g
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	brez acetilena brez kisika