

Vpenjalni modul EV-15/63-4

Številka dela: 13290

FESTO

z vračanjem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	4 mm
Vpenjalna površina	15x63
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni
Obratovalni tlak	2 ... 6 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F5
Temperatura okolice	-20 ... 40 °C
Masa izdelka	65 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek	M5
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, membrana	TPE-U(PU)