

Vtično navojni priključek NPQP-D-R14-Q6-FD

Številka dela: 133155

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	3,4 mm
Oblika	Ravna oblika
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	3,5 g
Način pritrditve	Zunanji šestrob SW14
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj R1/4
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 6 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PP
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno