


Zaviralni upor CACR-KL2-33-W2400

Številka dela: 1336619

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Velikost | 600 |
| Položaj vgradnje | Prosta konvekcija pravokoten |
| Energija impulza zaviralnega upora pri 380 V | 21.600 Ws |
| Energija impulza zaviralnega upora pri 780 V | 21.600 Ws |
| Zmogljivost pri 35% ED (trajanju) in 20°C | 3.600 W |
| Imenska kapaciteta, zaviralni upor | 1.440 W |
| Imenska moč zaviralnega upora pri 380 V | 1.440 W |
| Imenska moč zaviralnega upora pri 780 V | 1.440 W |
| Vrednost upornosti | 33 Ohm |
| Dovoljenje | c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Temperatura okolice | 0 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 8.000 g |
| Način pritrditve | s skoznjo izvrtino s priborom po izbiri: |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |