

Vpenjalna tulka EAMH-110-14-C34-P

Številka dela: 1354104

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	110
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	5.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	35,8 kgmm ²
Masa izdelka	267 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS