


Zasučni pogon DRRD-25-180-FH-Y9A

Številka dela: 1360248

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Kot dušenja	79 deg
Območje nastavljanja zasučnega kota, obojstransko	+10 / -190 deg
Zasučni kot	180 deg
Dušenje	Y9: interno hidravlično dušenje normalno
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,2 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	5,15 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,15 kgm ²
Masa izdelka	1.358 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino z notranjim navojem po izbiri:
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pogonska gred	jeklo za poboljšanje
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran
Material, tesnilo	NBR TPE-U(PU)
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran