


Pritrdilni kotnik PAML-MB-90-HP3

Številka dela: 1367323

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	90
Imenski premer DN	36
Serijska	L
Obratovalni tlak MPa	0 ... 5 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 50 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	300 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, povezovalnik modulov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, vijaki	Nerjavno jeklo
Material, kotnik	Aluminijeva litina za kovanje