


# Štirikratna vtična vez

## KM-22-B

Številka dela: 13694

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	4 mm
Enota pakiranja	1
Obratovalni tlak MPa	-0,095 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. število priključkov	22
Pnevmatični priključek	za cev z zunanjim premerom 3 mm za cev z zunanjim premerom 4 mm za cev z zunanjim premerom 6 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS