

Prosti tek FLSR-25-L

Številka dela: 13778

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

[za zasučni pogon DSR.](#)

[Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.](#)

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|-----------------------|
| Velikost | 25 |
| Smer vrtenja | Levi tek |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Teoretični vrtilni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 4,95 Nm |
| Masa izdelka | 500 g |
| Material, ohišje | Aluminijeva litina |
| Material, tulka | Jeklo za cementiranje |
| Material, gred | Jeklo za cementiranje |