


# Vakuumski prisesek VASB-8-M5-PUR-B

Številka dela: 1395637

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevalnik višine priseska	3,3 mm
Imenska velikost	2 mm
Premer priseska	8 mm
Volumen priseska	0,163 cm <sup>3</sup>
Efektiven premer priseska	7,1 mm
Lega priključka	zgoraj
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika priseska	okrogel meh 1,5-kraten
Obratovalni tlak MPa	-0,095 ... 0 MPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Imenski obratovalni tlak	-0,07 MPa -0,7 bar
Imenski obratovalni tlak (psi)	-10,15 psi
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	2,8 N
Masa izdelka	4 g
Način pritrditve	preko vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M5
Barva	modra
Trdota v Shore	60 +/- 5
Material, navojni čep	Med (medenina)
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	PUR