

Standardni valj


DNU-32- -PPV-A-S2

Številka dela: 14186

FESTO

po ISO 15552, s profilirano cevjo valja, za brezdozično zaznavanje, z nastavljivim dušenjem v obeh končnih legah.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2008



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 2.000 mm
Premer bata	32 mm
Navoj batnice	M10x1,25
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 6431
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Položaj vgradnje	poljuben
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivska zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	S2: skožnja batnica
Obratovalni tlak	0,6 ... 12 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Dolžina dušenja	19 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	393 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	393 N
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek	G1/8
Informacije o materialu pokrova	Aluminij
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran