



# Magnetni ventil

## MFHE-3-1/4-B

Številka dela: 14329

FESTO

Vklopni ventil za počasno naraščanje tlaka, s pomožnim ročnim vklopom.  
Magnetna tuljava in vtičnica nista vključena v obseg dobave.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Smer pretoka	ni reverzibilen
Princip tesnenja	mehak
Funkcija izpuha	ni dušen
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta krmiljenja	neposredno
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Normalni imenski pretok	1.200 l/min
Čas preklopa izključen	80 ms
Čas preklopa vključen	12 ms
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-5 ... 40 °C
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Imenska velikost	8 mm