

Kabel motorja


NEBM-S1G9-E-2.5-Q5-LE6

Številka dela: 1450369

★ Osnovni program

primeren za koračni motor EMMS-ST...

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Oznaka vodnika | brez nosilca napisne ploščice |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran field naprave |
| Električni priključek 1, oblika | oglat |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Priključnica |
| Električni priključek 1, odvod kabla | Raven |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | Sub-D |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 9 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 6 |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Kabel |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | prost konec |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 6 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 6 |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 72 V |
| Imenska delovna napetost DC | 24 V |
| Dolžina kabla | 2,5 m |
| Lastnost vodnika | Suitable for energy chains |
| Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla | ≥ 62 mm |
| Premer kabla | 6,2 mm |
| Struktura kabla | 6x0,34 zaslonjen |
| Imenski presek vodnika | 0,34 mm ² |
| Zaključki žic | Kabelski čeveljček |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -40 ... 80 °C |
| Temperatura okolice, premični kabli | -5 ... 80 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| Material, oplaščenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Barva oplaščenja kabla | siva |