


Aksialni sklop EAMM-A-G19-67A

Številka dela: 1454260

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	1,5 Nm
Masa izdelka	290 g
Koda vmesnika aktuatorja	G19
Koda vmesnika, motor in	67A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS