


Paralelni sklop EAMM-U-145-D80-140A-188

Številka dela: 1465530

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	145
Položaj vgradnje	poljuben
Prestava reduktorja	1:1
Maks. število vrtljajev	4.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	2.270 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	2 Nm
Prenosni vrtilni moment	50 Nm
Masa izdelka	11.900 g
Koda vmesnika aktuatorja	D80B
Koda vmesnika, motor in	140A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS