

Tandem valj DNUT-80- -PPV-A-S6

Številka dela: 14711

FESTO

z obojestranskim nastavljivim dušenjem v končnih legah
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2008



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 1 ... 300 mm |
| Premer bata | 80 mm |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 6431 |
| Dušenje | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Konec batnice | Zunanji navoj |
| Konstruktivna zgradba | Bat Batnica |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Variante | S6: temperaturno obstojna tesnila do maks. 150 °C |
| Obratovalni tlak | 0,5 ... 8 bar |
| Delovni medij | filtriran stisnjen zrak |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -10 ... 150 °C |
| Dolžina dušenja | 30 mm |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 5.230 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 5.816 N |
| Način pritrditve | s priborom |
| Pnevmatični priključek | G3/8 |
| Informacije o materialu pokrova | Tlačno liti aluminij |
| Informacije o materialu tesnil | FPM |
| Informacije o materialu ohišja | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo |