



Zavorni valj YDR-25-40

Številka dela: 14902

FESTO

valjasta oblika.

Če je amortizer stisnjen za kratek čas (<30s), traja povratni gib 0,4 sekunde. Pri daljših časih (< 6 h) traja povratek tudi do ene sekunde.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Gib	40 mm
Dušenje	nastavljiv trda karakteristika
Čas vračanja kratek	0,4 s
Čas vračanja dolg	1 s
Temperatura okolice	0 ... 80 °C
Maks. poraba energije na gib	160 J
Maks. poraba energije na uro	88.000 J
Maks. preostala energija	0,8 J
Masa izdelka	900 g
Način pritrditve	s protimatico
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Jeklo cinkan