



# Kompaktni valj DPCS-12-5-SF-PA

Številka dela: 1497088  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Gib                                       | 5 mm   |
| Premer bata                               | 12 mm  |
| Dušenje                                   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh                |
| Položaj vgradnje                          | poljuben   |
| Način delovanja                           | enosmerni  |
| Konec batnice                             | Notranji navoj   |
| Konstruktivna zgradba                     | Bat<br>Batnica<br>Cev valja  |
| Zaznavanje položaja                       | za približevalna stikala   |
| Obratovalni tlak                          | 1,5 ... 10 bar   |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - Moderate corrosion stress                                      |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 80 °C  |
| Udarne energija v končnih legah           | 0,06 J   |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib   | 12,7 N   |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 55,3 N   |
| Premikajoče se mase                       | 12 g   |
| Masa izdelka                              | 48,5 g   |
| Način pritrditve                          | po izbiri:<br>s skožno izvrtino<br>z navojem                       |
| Pnevmatični priključek                    | M5   |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS   |
| Informacije o materialu pokrova           | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Informacije o materialu dinamičnih tesnil | TPE-U(PU)  |
| Informacije o materialu batnice           | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Informacije o materialu cevi valja        | Aluminijeva litina za kovanje                                      |