

T-cevna vez T-PK-6

Številka dela: 150015

FESTO

z natičnim priključkom



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	5,3 mm
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Pnevmatični priključek 1	za cev z zunanjim premerom 8 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	POM