



# Programirni kabel NEBC-U1G4-K-1.8-N-U2G4

Številka dela: 1501332

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Položaj vgradnje	poljuben
Električni priključek 1	vtič raven, USB 2.0 tip A, 4-polni
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	USB 2.0 tip B
Električni priključek 1, število polov/žic	4
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	4
Električni priključek 2	vtič raven, USB 2.0 tip B, 4-polni
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, oblika	oglat
Električni priključek 2, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 2, odvod kabla	Raven
Električni priključek 2, priključna tehnika	USB 2.0 Typ A
Električni priključek 2, število polov/žic	4
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	4
Dolžina kabla	1,8 m
Lastnost vodnika	Standarden
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve