

Zasučni pogon DRQ-40- -180-PPVJ-A


Številka dela: 150181
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z nastavljenim dušenjem v končni legi in
nastavljivo zračnostjo zobniškega pogona.

Varianta z izbirnim zasučnim kotom od 79 do 179 °.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Primer predstavitve

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Velikost | 40 |
| Kot dušenja | 96 deg |
| Območje nastavljanja zasučnega kota, obojestransko | -4 /+ 5 deg |
| Zasučni kot | 180 deg |
| Dušenje | Pnevmatično dušenje, nastavljivo |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstrukcijska zgradba | zobata letev/pastorek |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Obratovalni tlak | 2,5 ... 10 bar |
| Maks. preklopna frekvanca pri 6 bar | 2,3 Hz |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Teoretični vrtljni moment pri 6 bar | 9 Nm |
| Doposten masni vztrajnostni moment | 0,005 kgm ² |
| Masa izdelka | 3.220 g |
| Način pritrditve | z notranjim navojem |
| Pnevmatični priključek | G1/4 |
| Informacije o materialu pogonske gredi | Jeklo za cementiranje |
| Informacije o materialu tesnil | TPE-U(PU) |