

Zasučni pogon DRQ-40- -180-PPV-A


Številka dela: 150243
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z nastavljivim dušenjem v končni legi in
nastavljivo zračnostjo zobniškega pogona.

Varianta z izbirnim zasučnim kotom od 79 do 179 °.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Kot dušenja	96 deg
Zasučni kot	180 deg
Toleranca končnega položaja	8 deg
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Položaj vgradnje	poljuben
Konstrukcijska zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	2,5 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvence pri 6 bar	2,3 Hz
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtljni moment pri 6 bar	9 Nm
Doposten masni vztrajnostni moment	0,005 kgm ²
Masa izdelka	2.920 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Informacije o materialu pogonske gredi	Jeklo za cementiranje
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)