


# Programirni kabel KDI-SB202-BU9

Številka dela: 150268

FESTO

Festo standardni, serijski diagnostični kabel, odventilskega otoka do Checkbox-a.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljen premer kabla	4,5 ... 6,5 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	$\leq 300$ V
Temperatura okolice, premični kabli	-10 ... 80 °C
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka	181 g
Električni priključek 1	Ravna vtičnica, M12, 4-polna
Električni priključek 2	Vtičnica ravna, Sub-D, 9-polna
Struktura kabla	4x0,14
Dolžina kabla	5 m
Način pritrditve	Zaponka z objemno matico
Informacije o materialu vezne matice	Med (medenina) nikljan
Informacije o materialu ohišja	PBT
Informacije o materialu oplášenja kabla	PUR
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina pozlačen