


Mejno stikalo SIEN-M30B-PS-K-L

Številka dela: 150434

FESTO

induktivno, z normalno razdaljo vklopa.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Ustreza standardu | EN 60947-5-2 |
| Dovoljenje | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Imenska vklopna razdalja | 10 mm |
| Zagotovljena vklopna razdalja | 8,1 mm |
| Redukcijski faktorji | Aluminij = 0,45 Nerjavno jeklo St 18/8 = 0,8 Baker = 0,4 Medenina = 0,55 jeklo St 37 = 1,0 |
| Temperatura okolice | -25 ... 70 °C |
| Ponovljivost | 0,5 mm |
| Izhod stikala | PNP |
| Stikalni element | Vklopni kontakt |
| Histereza | ≤ 1,1 mm |
| Maks. preklopna frekvenca | 1.200 Hz |
| Maks. izhodni tok | 200 mA |
| Padec napetosti | ≤ 2 V |
| Kratkostična odpornost | Pulzirajoč |
| Območje obratovalne napetosti DC | 10 ... 30 V |
| Preostala valovitost | +/- 20 % |
| Tok prostega teka | ≤ 10 mA |
| Zaščita pred zamenjavo polov | za vse električne priključke |
| Električni priključek | 3-žilni Kabel |
| Dolžina kabla | 2,5 m |
| Material, oplaščenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Velikost | M30x1,5 |
| Način pritrditve | s protimatico |
| Prítezni moment | 40 Nm |
| Način vgradnje | izravnán |
| Masa izdelka | 155 g |
| Material, ohišje | Med (medenina) PBTP kroman |
| Prikaz stanja preklopa | Rumena LED |
| Temperatura okolice, premični kabli | -5 ... 70 °C |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| Odpornost na nihanje napetosti | 0,8 kV |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Stopnja umazanije | 3 |