



Mejno stikalo SMEO-1-S-24-B

Številka dela: 150847

FESTO

z Reed kontaktom, brez pritrdilnega sklopa.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Oblika | Blokovna izvedba |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Merjena veličina | Položaj |
| Princip merjenja | magnetni Reed |
| Temperatura okolice | -20 ... 70 °C |
| Ponovljivost | 0,2 mm |
| Izhod stikala | z bipolarnim kontaktom |
| Stikalni element | Vklopni kontakt |
| Čas vklopa | $\leq 0,5$ ms |
| Maks. preklopna frekvenca | 500 Hz |
| Maks. izhodni tok | 1 A |
| Maks. preklopna moč AC | 27 VA |
| Maks. preklopna moč DC | 27 W |
| Kratkostična odpornost | ne |
| Odpornost na preobremenitve | ni na voljo |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 30 V |
| Zaščita pred zamenjavo polov | ne |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Vtič |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | M8x1, A-kodiran po EN 61076-2-104 |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 3 |
| Smer izhoda priključka | vzdolž |
| Način pritrditve | s priborom |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Masa izdelka | 20 g |
| Barva ohišja | črna |
| Material, ohišje | Epoksi smola PET Jeklo cinkova tlačna litina |
| Temperatura okolice, premični kabli | -5 ... 70 °C |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |