



Mejno stikalo SMEO-1-S-LED-24-B

Številka dela: 150848

FESTO

z Reed kontaktom in LED diodo, brez pritrdilnega seta.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	Blokovna izvedba
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Merjena veličina	Položaj
Princip merjenja	magnetni Reed
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Ponovljivost	0,2 mm
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom
Stikalni element	Vklopni kontakt
Čas vklopa	$\leq 0,5$ ms
Maks. izhodni tok	1 A
Maks. preklopna moč AC	27 VA
Maks. preklopna moč DC	27 W
Kratkostična odpornost	ne
Odpornost na preobremenitve	ni na voljo
Območje obratovalne napetosti AC	12 ... 27 V
Območje obratovalne napetosti DC	12 ... 27 V
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	M8x1, A-kodiran po EN 61076-2-104
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Smer izhoda priključka	vzdolž
Način pritrditve	s priborom
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	20 g
Barva ohišja	črna
Material, ohišje	Epoksi smola PET Jeklo cinkova tlačna litina
Príkaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP67
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L