

Izravnava dolžin


VAL-1/4-20

Številka dela: 151211

★ Osnovni program

za vakuumske prišeske

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevanje višine za držalo prišeska	20 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum zgoraj
Obratovalni tlak	-0,95 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1a
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	118 g
Način pritrditve	z zunanjim navojem M26x1,5
Pritrditev prišeska	G 1/4
Vakuumski priključek	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminij
Material, držalo	Aluminij POM visokolegirano jeklo, nerjavno