


Nihajna prirobnica SNGL-63

Številka dela: 151530
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za valje DNG, DNGU, ustrezni ležajni okrovi LSNG, LSNSG.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2014. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Velikost | 63 |
| Ustreza standardu | ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -40 ... 90 °C |
| Masa izdelka | 270 g |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Informacija o materialu, pritrditev | Tlačno liti aluminij |
| Informacije o materialu ležaja | Umetna masa |
| Podatki o materialu vijakov | Jeklo cinkan |