


Nihajna prirobnica SNGL-80

Številka dela: 151531
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za valje DNG, DNGU, ustrezni ležajni okrovi LSNG, LSNSG.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2014. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Ustreza standardu	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	503 g
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacija o materialu, pritrditev	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu ležaja	Umetna masa
Podatki o materialu vijakov	Jeklo cinkan