


# Nihajna prirobnica SNGL-160

Številka dela: 151534

FESTO

primeren ležajni blok LSNG, LSNSG.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	160
Ustreza standardu	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	2.358 g
Material, pritrditev	Tlačno liti aluminij
Material, ležaj	Umetna masa
Material, vijaki	Jeklo cinkan