


Povratno-dušilni ventil GRLA-1/8-NPT-B

Številka dela: 151539

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Povratno-dušilni ventil izpuha
Pnevmatični priključek 1	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/8 NPT
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	za uvitje
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0,3 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS