



Povratno-dušilni ventil GRLA-1/4-NPT-B

Številka dela: 151547

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Povratno-dušilni ventil izpuha
Pnevmatični priključek 1	Notranji navoj 1/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	Zunanji navoj 1/4 NPT
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	za uvitje
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	610 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	450 ... 820 l/min
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0,3 ... 10 bar
Normalni pretok v smeri dušenja 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	1.200 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Imenska velikost	6 mm
Maks. pritezni moment	11 Nm
Material, navojni čep	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, regulirni vijak	Med (medenina)
Material, zasučni priključek	cinkova tlačna litina