


# Svetleče tesnilo

## MV-LD-230

Številka dela: 151716

FESTO

za magnetne ventile MV.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prizovalnik položaja vklopa	LED
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M3
Masa izdelka	1,6 g
Električni priključek	pravokotna konstrukcija MSV po DIN EN 175301-803 Oblika B
Imenska obratovalna napetost AC	230 V
Odpornost na nihanje napetosti	2,5 kV
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Imenska zmogljivost svetlečega tesnila	0,33 W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Stopnja umazanje	3
Informacije o materialu ohišja	TPE-U(PU)