


Svetleče tesnilo MEB-LD-12-24DC

Številka dela: 151717

FESTO

za ventile MEB.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Prikazovalnik položaja vklopa | LED |
| Način pritrditve | Na magnetni ventil z vijakom M2,5 |
| Masa izdelka | 0,6 g |
| Električni priključek | Priključna shema, oblika C, po EN 175301-803 po DIN EN 175301-803 pravokotna konstrukcija, MSEB |
| Območje obratovalne napetosti DC | 12 ... 24 V |
| Priključek zaščitnega vodnika | na voljo |
| Imenska zmogljivost svetlečega tesnila | 0,05 W |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Temperatura okolice | -25 ... 85 °C |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Material, ohišje | TPE-U(PU) |
| Barva | transparenten |