


Svetleče tesnilo MEB-LD-230AC

Številka dela: 151718

FESTO

za ventile MEB.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prizkazovalnik položaja vklopa	LED
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M2,5
Masa izdelka	0,6 g
Električni priključek	Priključna shema, oblika C, po EN 175301-803 po DIN EN 175301-803 pravokotna konstrukcija, MSEB
Imenska obratovalna napetost AC	230 V
Odpornost na nihanje napetosti	2,5 kV
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Imenska zmogljivost svetlečega tesnila	0,33 W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 ... 85 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Stopnja umazanije	3
Material, ohišje	TPE-U(PU)
Barva	transparenten