


Vtičnica spojke KDMS6-1/4-A

Številka dela: 151776

FESTO

samozaporen, z varnostno vezjo po ISO 4414



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	8 mm
Prikaz tlaka	optičen
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	1.742 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Imenski pritezni moment	9,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 15 %
Masa izdelka	167 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/4