


L vijačen priključek

LJK-1/4-I/I

Številka dela: 151785

FESTO

s stranskim priključkom za zrak za vakuumski prisesek, vrtliv za 360 °.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak	-0,95 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:--]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	50 g
Pritrditev priseska	G 1/4
Vakuumski priključek	G1/4