

Linearni pogon DGO-1/2"- -P-A-B

Številka dela: 15227

FESTO

za brezdotično zaznavanje, brez batnice, z magnetno zvezo.
Old part no. 13003431



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,04 ... 157 "
Premer bata	1/2"
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Vodilo	Dršno vodilo
Obratovalni tlak	2 ... 7 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	68 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	68 N
Pnevmatični priključek	10-32 UNF-2B