

# Sojemalo FKG-25-B

Številka dela: 15234

FESTO

za preprečevanje prekucnih momentov na drsniku linearnega pogona  
DGO in izenačevanje napak vzporedno vodenih bremen.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Radialni odstopok +/-	1 mm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 120 °C
Dolgotrajna maksimalna dopustna obremenitev v smeri sile +/-	600 N
Masa izdelka	511 g
Material, sojemalo	Al zlitina za kovanje, eloksirana Jeklo, pocinkano
Material, vilice	Jeklo cinkan
Material, drsnik	Med (medenina)