

Cev iz umetne mase PAN-12X1,75-SI

Številka dela: 152702

FESTO

Cev s kalibriranim zunanjim premerom, za QS vtične priključke, CN in CK vijačne priključke iz poliamida (ni odobrena za uporabo v živilski industriji).



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Zunanji premer | 12 mm |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok | 64 mm |
| Notranji premer | 8,4 mm |
| Min. polmer krivljenja | 29 mm |
| Lastnosti cevi | Suitable for energy chains |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak | -0,095 ... 1,7 MPa |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 17 bar |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak | -13,775 ... 246,5 psi |
| Dovoljenje | TÜV |
| Morska klasifikacija | glej certifikat |
| Certifikat izdajnega oddelka | B 013277 0506 00 |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -30 ... 80 °C |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,06 kg/m |
| Pnevmatični priključek | za vtični priključek z zunanjim premerom 12 mm |
| Barva | srebrna |
| Trdota v Shore | D 55 +/-3 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, cev | TPE-A |