

Kotna povezovalna plošča NAVW-3/8-NPT-2

Številka dela: 152793

FESTO

z razporeditvijo lukenj po DIN ISO 5599/1, za serijsko montažo,
priključki na strani ali spodaj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	135 mm
Obratovalni tlak	0 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	1/8 NPT
Priključek krmilnega zraka 14	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 1	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 4	3/8 NPT