

# Večkratni razdelilnik QST3-1/4-8-6

Številka dela: 153201

FESTO

4 odvodi, obračanje za 360°.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	4,6 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Princip potisni/povleci
Enota pakiranja	1
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 6 bar
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 14 bar
Morska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda, skladna z izjavo proizvajalca na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	35 g
Število izhodov	4
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj R1/4
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 6 mm za cev z zunanjim premerom 8 mm
Barva sprostitvenega obroča	modra
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PBT
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, tesnilo cevi	NBR
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno