


# Manometer MA-15-10-QS-8

Številka dela: 153385

FESTO

s prikazovalno enoto v bar in psi.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                                     |
|---|--|
| Območje prikaza [bar]                     | 0 ... 10 bar                                 |
| Imenska velikost manometra                | 15   |
| Konstruktivna zgradba                     | Bourdonov manometer brez merilnega mehanizma |
| Način pritrditve                          | Vgradnja voda                                |
| Delovni medij                             | Inertni plini<br>nevtralne tekočine          |
| Obratovalni tlak MPa                      | 0 ... 1 MPa                                  |
| Obratovalni tlak                          | 0 ... 10 bar<br>0 ... 145 psi                |
| Faktor izmenične obremenitve              | 0,66   |
| Razred natančnosti mer                    | 5  |
| Vrsta zaščite                             | IP53   |
| Temperatura medija                        | -20 ... 60 °C                                |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 60 °C                                |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B2-L                               |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS                                 |
| Lega priključka                           | Zadnja stran centrična                       |
| Pnevmatični priključek                    | QS-8   |
| Materiali v stiku z medijem               | Med (medenina)                               |
| Material, navojni čep                     | Med (medenina)                               |
| Material, ohišje                          | Jeklo  |
| Material, kontrolno okence                | PC   |
| Barva ohišja                              | črna   |
| Masa izdelka                              | 10 g   |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | brez acetilena<br>brez kisika                |