



Regulator tlaka LRMA-1/8-QS-4

Številka dela: 153489
Izdelek, ki se opušča

z manometrom.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|---|
| Regulator | Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | QS-4 |
| Način pritrditve | s skošnjo izvrtino |
| Normalni imenski pretok | 59 l/min |
| Vstopni tlak 1 | 0 ... 9 bar |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Material, ohišje | Ojačan PBT |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Varovanje vklopa | Narebren vijak s protimatico |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivna zgradba | neposredno krmiljen batni regulator s neprekinjenim napajanjem |
| Prikaz tlaka | z manometrom |
| Območje regulacije tlaka | 1 ... 8 bar |
| Masa izdelka | 54,5 g |
| Material, navojni čep | Med (medenina) nikljan |
| Material, tesnilo navoja | PTFE |