


Regulator tlaka LRMA-1/8-QS-8

Številka dela: 153493
Izdelek, ki se opušča

[z manometrom.](#)

[Tip, ki se opušča.](#) [Dobavljiv do 2021.](#) [Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	QS-8
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Normalni imenski pretok	87 l/min
Vstopni tlak 1	0 ... 9 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Material, ohišje	Ojačan PBT
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Varovanje vklopa	Narebren vijak s protimatico
Položaj vgradnje	poljuben
Konstrukcijska zgradba	neposredno krmiljen batni regulator s neprekinjenim napajanjem
Prikaz tlaka	z manometrom
Območje regulacije tlaka	1 ... 8 bar
Masa izdelka	83,5 g
Material, navojni čep	Med (medenina) nikljan
Material, tesnilo navoja	PTFE