

Diferenčni regulator tlaka

LRL-1/8-QS-4

Številka dela: 153511

FESTO

brez manometra, z zunanjim navojem in QD vtičnim priključkom.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Regulator | Konstanten diferenčni tlak s povratnim tokom |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | QS-4 |
| Način pritrditve | za uvitje |
| Imenski pretok, odprt | 96 l/min |
| Območje regulacije tlaka | 2 ... 6 bar |
| Vstopni tlak 1 Mpa | 0 ... 0,9 MPa |
| Vstopni tlak 1 | 0 ... 9 bar |
| Vstopni tlak 1 psi | 0 ... 130,5 psi |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Material, ohišje | Ojačan PBT |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Varovanje vklopa | Narebren vijak s protimatico |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruksijska zgradba | neposredno krmiljen batni regulator s neprekinjenim napajanjem |
| Imenski pretok, zaprt | 93 l/min |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Masa izdelka | 21 g |
| Material, navojni čep | Medenina, nikljana |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo navoja | PTFE |